



# MultiDuster r-MicroPlus

Korkeiden ja vaikeapääsyisten alueiden hygieeniseen puhdistukseen.



## Tuotekuvaus:

MultiDuster on ohut ja taipuisa kalustemoppi ergonomiseen ja tehokkaaseen pölyjen pyyhintään. r-MicroPlus -mopissa on uniikki kennomainen 3D-mikrokuitunukkarakenne harjaksilla, jotka takaavat paremman puhdistustehon ja erinomaisen mukautuvuuden epätasaisille pinnoille.

r-MicroPlus -moppi on erittäin kestävä ja se kestääkin jopa 1,000 pesukertaa. Tuote on myös joutsenmerkitty, joka varmistaa, että se täyttää tiukat ympäristö-, laatu- ja terveysstandardit.

## Käyttöalue:

MultiDuster on kehitetty puhdistamaan helposti vaikeapääsyiset pinnat ja kalusteet. Moppi taipuu eri kulmiin ja asentoihin helposti taittuvan kehyksen ansiosta. MultiDuster moppi soveltuu erityisesti yläpölyjen pyyhkimiseen, esim. riippuvat lamput, kaapinpäälliset ja ilmastointiputket, sekä ahtaiden paikkojen kuten lämpöpatterien ja kalusteiden välien puhdistamiseen.

MultiDuster Maxi kehyksen viiden (5) taittuvan nivelen avulla saat mopin juuri tarvitsemaasi kulmaan. Lisäksi pyyhintäpinnan pituuden saat säädettyä pyyhittävän pinnan mukaan, sillä MultiDuster-kehys voidaan liittää lyhyeen (50-90cm) tai pitkään (100-180cm) säätövarteen. Varren avulla saavutat yläpölyt ergonomisesti jopa 3 m korkeudesta tai parannat ergonomiaa alhaalla olevien pintojen puhdistuksessa. MultiDusteria voidaan myös käyttää useilla eri alueilla, vaikka hygieniavaatimukset olisivat korkeat.

## Edut käytössä:

- ✓ Helppo puhdistaa vaikeapääsyiset alueet
- ✓ Helppo muuttaa kehyksen muotoa - taivuta niveliä haluttuun muotoon
- ✓ Vakaa - säilyttää muotonsa käytön aikana
- ✓ Hygieeninen - kehys ja moppi on helppo puhdistaa
- ✓ Yhteensopiva säätövarsien kanssa - saavutat jopa 3 m korkeuden
- ✓ r-MicroPlus -moppi - sisältää ainutlaatuisen 3D-hunajakennomikrokuitunukkarakenteen pienharjaksilla
- ✓ Ympäristöystävällinen - valmistettu jopa 70 % kierrätetyistä raaka-aineista
- ✓ Kestävä - moppi kestää jopa 1.000 pesukertaa

## Käyttö:

MultiDusterin ainutlaatuisen mekanismin avulla se voidaan taivuttaa mihin tahansa muotoon.

1. Aseta moppi kehykseen, ota kiinni nivelen molemmilta puolilta ja taivuta haluamaasi muotoon.
2. Aseta MultiDuster puhdistettavalle aluelle. Paina vartta tarvittaessa hieman tuodaksesi lisäpainetta
3. Käytön jälkeen taita moppi takaisin pystyasentoon minimaalisen säilytyksen varmistamiseksi
4. Muista huoltaa tuotteita - puhdistaa kehys ja moppi säännöllisesti

Tuotenumero	Nimi	Koko (cm)	Pkt/ltk
151612	MultiDuster Maxi kehys	66	10
171661	MultiDuster Maxi MicroPlus -moppi	50	20